

ライカ SP8 二光子外部検出器 HyD-RLD 用フィルター

| No. | Name | Filter1 for HyD7 | Filter2 for HyD6 | Beam splitter |
|-----|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | DAPI/FITC | BP460/50 | BP525/50 | RSP495 |
| 2 | CFP/YFP | BP535/30 | BP483/32 | BS505 |
| 3 | FITC/TRITC | BP525/50 | BP585/40 | RSP560 |
| 4 | FITC/TXR | BP525/50 | BP617/73 | BS560 |
| 5 | TRITC/A633 | B585/40 | BP650/50 | RSP620 |
| 6 | mCherry/Cy5 | BP624/40 | BP685/40 | RSP650 |

(注) フィルターは正立 SP8 と倒立 SP8 共通で一つずつしかありませんので、機器予約の際はフィルターも予約をしてください。