

## 山手地区設置ニコン A1Rsi の対物レンズの情報

No.	名称	倍率	浸液	開口数	作動距離 (mm)
1	PlanApo 10x	10	なし	0.45	4.00
2	PlanApo-VC 20x	20	なし	0.75	1.00
3	LWD Lambda S 40xWI	40	水	1.15	0.61- 0.59
4*	PlanApo 40x	40	なし	0.95	0.16 - 0.12
5	PlanApo-VC 60xA WI	60	水	1.20	0.31 - 0.28
6	PlanApo-VC 60xH	60	オイル	1.40	0.13
7	PlanApo-VC 100xH	100	オイル	1.40	0.13

\*No.4 は取り外してレンズキャビネットに保管しています。使用されたい方は光学解析室までご連絡ください。

メモ：他に 4 倍レンズと 20 倍のマルチマルジョンレンズ（水、グリセロール、オイル対応）を明大寺地区で保管していますので、使用されたい方は光学解析室までご連絡ください。レンズの詳細は明大寺 A1 のページをご参照ください。